

康力 KL/VF 电梯（有机房）对讲系统

话机型号：Masterintrcom。电梯系统：新款默纳克

电梯整机编码：31101004120210091466

KONL® 康力电梯
CANNY ELEVATOR

电梯控制柜

Elevator Control Cabinet

产品型号: Type	KL/VF	产品编号: No	10053895-00270
速度: Speed	1.75 m/s	额定载重: Rated Load	1050 kg
层站: Floor	20/20/20	控制方式: Control Mode	集选控制
图号: Drawing No.	D10D110	调速方式: Speed Control Mode	交流变频变压
制造日期: Date	2021-05	制造单位: Manufacturing company:	康力电梯股份有限公司 CANNY ELEVATOR CO., LTD
部件编码: Part No.	B3202ED20212FG061086		

制造地址: 江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道888号
Manufacturing address:
型式试验机构: 国家电梯质量监督检验中心
Type test institution:

KONL® 康力电梯
CANNY ELEVATOR

轿厢意外移动保护装置
UCMP device

产品型号: Type	KLA-UCMP	产品编号: No	10053895-00270
制造日期: Date	2021-05	制造单位: Manufacturing company:	康力电梯股份有限公司 CANNY ELEVATOR CO., LTD
允许系统质量范围: System Load			1753-4815 kg
允许额定载重范围: Rated Load			400-1150 kg
轿厢的轿厢减速度最高速度范围: The highest speed before stop			1.2 m/s
部件编码: Part No.	F3802ED20212FG055667		

制造地址: 江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道888号
Manufacturing address:
型式试验机构: 国家电梯质量监督检验中心
Type test institution:



此型号话机为四线制，分别为 12V,GND，R,L,此话机可用兼容四线制分机。

首要将天线拉开走到室外，固定好天线位置，分机位置跟随天线预留位置所决定。



分机四芯线接入到原有话机相对应端子。

四芯插件线红线接原有机房话机 12V，黑线接 GND,绿线接 R,黄线接 L，接完即可测试。

若测试时发现两个现象：

1，拿起话柄不需要按即呼叫出去了。

2，机房电话可以呼叫，轿厢按没有反应，没有电梯呼叫的提示声音，

出现这两种情况时，为信号线接反，R,L,颠倒即可，颠倒分机的 R,L 注意不是原有机房的信号，原有机房话机四线位置不动。

注：天线务必拉开走室外。

